

## **Gebrauchsinformation** VB 140 312 , DR, Epoche III

Artikelnummer: N1401/ N1401D

### **Maßstab 1:160, Spurweite N**

Wir bedanken uns für den Erwerb unseres Produktes und wünschen Ihnen lange Zeit viel Freude damit!  
Bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten!

#### **Sicherheitshinweise, Konformität**

Es handelt sich um ein maßstabs- und originalgetreues Modell für erwachsene Sammler und Modellbauer. Das Modell darf nur in komplett montiertem Zustand betrieben werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Die Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren darf nur unter unmittelbarer Aufsicht Erwachsener erfolgen!

Das Modell darf nur mit einem Sicherheitstransformator (Transformator für Spielzeuge), geprüft nach EN 61558-2-7, verwendet werden. Der Transformator ist kein Spielzeug! Den Transformator regelmäßig auf Schäden prüfen! Bei einem Schaden darf das Gerät bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden!  
Das Modell entspricht den Normen EN 55014-2 (Störaussendungen) und EN 62115 (Sicherheit von elektrischem Spielzeug), sowie den EU-Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) und 2009/48/EG (Sicherheit von Spielzeug).

#### **Das Vorbild**

Von der Firma Talbot wurden 1937 und 1938 insgesamt 70 Fahrzeuge der Gattung CPostv-36 gebaut. Bei der DRg erhielten sie die Nummern VB 140 260 bis 329. Die Fahrzeuge wurden überwiegend mit den VT 135 061 bis 132 eingesetzt, da sie äußerlich diesen sehr ähnlich waren. Nach 1945 wurden 30 VB von der DR wieder in Betrieb genommen. In den Beständen der DR kamen nach 1945 die Fahrzeuge VB 140 260, 262, 263, 264, 307 und 312. Zwei Fahrzeuge waren bei der DR bis 1977 im Einsatz und erhielten die Betriebsnummern 190 818 und 190 820. Der ehemalige VB 140 260 ist als 190 118 museal erhalten.

#### **Technische Daten des Belwagens**

Länge über Puffer: 12.280 mm  
Dienstgewicht: 10,3 t  
Sitzplätze: 36, zzgl. Klappsitzen

#### **Lieferumfang und mögliche Ergänzungen**

Das Modell ist vollständig mit allen Anbauteilen für den Fahrbetrieb komplettiert. Es ist mit einer Innenbeleuchtung und richtungsabhängig geschalteten roten Schlussleuchten ausgestattet. Der Belwagen hat vorbildgemäß keine Scheinwerfer. Beigelegt sind ein Bremsschlauchträger zur Komplettierung als Virrien-Modell. Hierfür sind die Kuppelstange zusammen mit dem Kuppelungsnormschacht nach unten abzuziehen und durch den Bremsschlauchträger zu ersetzen.

Ebenfalls beigelegt sind zwei Kuppelungsnormschächte für den Fall, dass der Belwagen umgesetzt werden soll. Hierfür sind die Kuppelstange und der Bremsschlauchträger (nur nach unten abziehen) zu entfernen und durch den beigelegten Kuppelungsnormschacht zu ersetzen; siehe auch Explosionsdarstellung umseitig.

Zur Abnahme des Gehäuses, z.B. um Figuren einzusetzen, müssen lediglich die gesteckten Puffer beidseitig herausgezogen werden.

#### **Technische Daten des Modells**

Länge über Puffer: ca. 76,8 mm  
Höhe über SO: ca. 23,1 mm, komplett mit Lüfter  
Breite: ca. 19,9 mm  
Gewicht: ca. 23,6 g  
System: 2-Leiter Gleichstrom  
Betriebsspannung: max. 12V Gleichspannung im Analogbetrieb  
kleinster fahrbarer Radius: 192 mm  
fahrungsabhängige Schlussleuchten, Innenbeleuchtung warmweiß  
**Stromabnahme: über alle 4 Räder**

## Art.-Nr. N1401D: VB 140- ab Werk digitalisiert mit DCC-Funktionsdecoder

Das Modell ist gemäß der beiliegenden Decodierbeschreibung bedienbar.


### Art.-Nr. N1401: VB 140- ab Werk in Analogausführung

Das Fahrzeug kann mit einem Funktionsdecoder ausgestattet werden. Dies ist für den Fall gedacht, dass im VT 135 ein FlexDec® oder Fremddecoder eingebaut wurde. Der verfügbare Platz für den Decoder befindet sich auf der Dachplatte. Nach Abnahme des Gehäuses (hierzu Puffer beidseitig abnehmen) kann der Decoder angeflötet werden.

Beim Anlöten eines Decoders **im VB** (unsere Empfehlung KRES-Funktionsdecoder Art.-Nr. 3009K) **sind unbedingt die Brücken 1-3 vorher zu entfernen**, siehe Abbildung.

Brücke 1 ist für die Innenbeleuchtung zuständig, 2 und 3 für die Schlussleuchten. Die Schaltung der roten Schlussleuchten erfolgt richtungsabhängig.

Dachplatte VB



### Wartung, Fehlerbeseitigung

Um einen möglichst störungsfreien und langen Betrieb zu gewährleisten, sollten insbesondere alle Räder regelmäßig auf Sauberkeit überprüft und ggf. gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie anhaftende Verunreinigungen nicht mit Lösungsmitteln. Der Austausch von Radsätzen oder Achslagern ist problemlos möglich, da diese nur rastend montiert sind.

### Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Bemerkungen
01400301	Gehäuse, komplett mit Scheiben, Kuppelhaken, Führerstand	140 312
13520901	Puffer	2x flach, 2x gewölbt
01400401	Innenrichtung	
01400205	Dach- und Rahmenplatte, komplett mit Radschleifer	analog mit Schnittstelle
01400206	Dach- und Rahmenplatte, komplett mit Radschleifer	mit Funktionsdecoder
13520913	Kinematik	2 Stück
13520903	Kinematikfeder	2 Stück
01400103	Rahmen, komplett mit Treppen, Achslager, Fallsäuger, Batteriekasten	
01400403	Ansteckteile: 1x NEW-Schacht, 1x Bremsschlauchträger mit 2x Bremsschlauch	
01400101	Radsatz	1 Stück unlackiert
01400404	Spuritzling mit Kleinteilen (siehe Abb.)	

### Gewährleistung

Wir garantieren für Material und Funktion des Produktes Fehlerfreiheit über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Kaufbeleges. Im Fall einer berechtigten Beanstandung innerhalb dieses Zeitraums leisten wir kostenlose Nachbesserung.

In diesem Fall ist das Modell in der Originalverpackung, zusammen mit dem Kaufbeleg einzusenden. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Manipulationen am Modell der Garantieanspruch erlischt! Verschleißteile, z. B. Schleifkontakte und Haftreifen, unterliegen nicht der Garantie.

Alle Angaben und Abbildungen unterliegen ggf. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung.



WEEE-REG.-NR.:  
DE 898 72 1 02

